

# Drift & Skötselinstruktion för JAFÖ Diskbänksvattenlås



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

## Allmänt

JAFÖ diskbänksvattenlås finns i många olika utföranden, men själva vattenlåset är alltid detsamma. Vattenlåset är ett så kallat genomströmningsvattenlås. Det innebär att vattnet strömmar med samma hastighet genom hela låset och drar därför med sig skräp och partiklar ut i avloppet. Skulle vattenlåset trots detta sätta igen och det uppstår stopp, finns ett renslock i vattenlåsets undre del som kan skruvas loss.

DB-låset kan vara försett med ett rensrör som är monterat under vattenlåset. Detta kan användas för rensning samtidigt som man spolar vatten i diskbänken då stoppet sitter längre ner i avloppet.

Vattenlås och tillbehör är tillverkade av polypropen plast (PP). Anslutningsgångar på vattenlåsen och tillbehören är G1½. Utloppsdimensionen är Ø50 mm om inte annat anges.

## Underhåll

JAFÖ diskbänksvattenlås kräver normalt ingen särskild skötsel utom rensning. Det kan dock vid behov torkas av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel.

## Rensning

Vattenlåset rensas via renslocket som är placerat på sidan av vattenlåsets botten (se bild). Stäng av vattnet. Se till att ha ett kärl för uppsamling av vatten under vattenlåset när renslocket skruvas loss. Lossa renslocket för att rensa bort eventuellt skräp. Skruva tillbaka renslocket på plats.

## Tillbehör

JAFÖ DB-lås finns i många olika modeller med en rad tillbehör.

## Övrigt

Se hela sortimentet på vår hemsida [www.jafo.eu](http://www.jafo.eu)

## Exempel på våra DB-Lås

